

MASK  
マスク

**KM-1101H** NEW COLOR MEN'S LADIES  
¥4,300 + Tax.  
デュオソフトII  
▶ ハードケース 全2色/20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ: A=126mm × B=108mm  
▶ パッケージサイズ/217mm × 135mm

**KM-1102H** NEW COLOR MEN'S  
¥3,800 + Tax.  
モナソフト  
▶ ハードケース 全2色/20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ: A=120mm × B=110mm  
▶ パッケージサイズ/217mm × 135mm

**KM-1103H** NEW COLOR LADIES 6種類の使い  
¥3,500 + Tax.  
ベガソフト  
▶ ハードケース 全2色/20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ: A=126mm × B=105mm  
▶ パッケージサイズ/217mm × 135mm

**KM-1035H** MEN'S  
¥2,700 + Tax.  
メビウスライト  
▶ クリアパック 全2色/20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ: A=132mm × B=115mm  
▶ パッケージサイズ/210mm × 143mm

**KM-1106H** NEW COLOR LADIES 6種類の使い  
¥2,300 + Tax.  
ベガライト  
▶ クリアパック 全3色/  
20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ:  
A=128mm ×  
B=105mm  
▶ パッケージサイズ  
210mm × 143mm

**KM-1107H** NEW COLOR JUNIOR 8つのカラー  
¥1,900 + Tax.  
アネモライト  
▶ クリアパック 全3色/  
20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ:  
A=118mm ×  
B=101mm  
▶ パッケージサイズ  
210mm × 143mm

**KM-1084H** JUNIOR 4〜9歳用  
¥1,500 + Tax.  
アコライト  
▶ クリアパック 全3色/  
20個入り/  
ポリカーボネイトフレーム  
▶ 顔あたりサイズ:  
A=111mm ×  
B=94mm  
▶ パッケージサイズ  
192mm × 140mm

**近視・乱視対応の交換レンズ** 遠視、乱視とも対応可能でありますので、ご確認下さい。

**KM-1301** デュオソフトIIカルレンズ (1枚) ¥4,000+税 近視用 /S-1.00〜S-8.00 (0.5セピ) 左右共用 /一体成型強化ガラス / 膜成

**KM-1302** AGA レンズ交換オーダー ¥16,000+税

1枚目(左目) / 2枚目(右目) は 0.25セピ から 一体成型製作可能 (S=近視用 / -8.00まで C=乱視用 / -4.00まで S+C=8.00まで デュオソフト、プー専用)

度数	厚み	S-1.00	S-2.00	S-3.00	S-4.00	S-5.00	S-6.00	S-7.00	S-8.00
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

※ レンズ度数の数字が大きくなるほど (厚) が厚くなります。その実測値が 目安になります。詳しくはメガネ用の 処方箋 (コンタクト用紙) が 必要です。

SNORKEL  
スノーケル

**KS-3073H** MEN'S LADIES  
¥2,700 + Tax.  
サマードライブスペシャル  
▶ クリアパック 全5色/20本入り/全長: 390mm / 内容積: 110cc  
内径: φ17mm 相当 / プラスチックパイプ / エラストマー製マウスピース  
▶ パッケージサイズ: 435mm × 140mm

**KS-3068H** NEW COLOR MEN'S LADIES  
¥2,200 + Tax.  
サマードライブシリコン  
▶ クリアパック 全5色/20本入り/全長: 400mm / 内容積: 115cc  
内径: φ17mm 相当 / プラスチックパイプ / シリコン製マウスピース  
▶ パッケージサイズ: 435mm × 140mm

**KS-3072H** MEN'S LADIES  
¥1,700 + Tax.  
ザミーVライトII  
▶ クリアパック 全5色/20本入り/全長: 395mm / 内容積: 110cc  
内径: φ17mm 相当 / プラスチックパイプ / エラストマー製マウスピース  
▶ パッケージサイズ: 435mm × 140mm

**KS-3074H** NEW COLOR  
¥1,400 + Tax.  
ピキシーVライトII  
▶ クリアパック 全3色/20本入り/全長: 386mm / 内容積: 108cc  
内径: φ17mm 相当 / プラスチックパイプ / エラストマー製マウスピース / フィン止めサイズ(M)  
▶ パッケージサイズ: 435mm × 140mm

FIN  
フィン

**KF-2511N** NEW COLOR  
¥2,800 + Tax.  
MEN'S LADIES JUNIOR  
ポットレッカー  
▶ 全4色/10足入り  
▶ プラスチックフィン  
▶ ストラップタイプ/フフロート

S	M	L	S	M	L	S	M	L		
A=28mm	B=17mm	C=11mm	シューズサイズ	18-21	22-24	25-28	シューズサイズ	18-21	22-24	25-28
M A=316mm	B=195mm	C=124mm	ソックスサイズ	18-22	23-25	26-28	ソックス×ホワイト	●	●	●
L A=344mm	B=200mm	C=138mm	ソックス×ブラック	●	●	●	ブルー	●	●	●

**KF-2497H**  
¥3,200 + Tax.  
MEN'S LADIES JUNIOR  
ショートレッカー  
▶ 全3色/10足入り  
▶ フラフロン  
▶ ストラップタイプ/ノンフフロート

S	M	L	S	M	L	S	M	L		
A=28mm	B=154mm	C=103mm	シューズサイズ	18-21	22-24	25-27	ソックス×グレー	●	●	●
M A=316mm	B=172mm	C=112mm	ソックスサイズ	18-22	23-25	26-28	ソックス×ホワイト	●	●	●
L A=343.5mm	B=188.5mm	C=133.5mm	ソックス×ブルー	●	●	●	ソックス×ネイビー	●	●	●

**KF-2477H**  
¥6,000 + Tax.  
MEN'S LADIES  
ショートレッカー  
▶ 全2色/8足入り  
▶ フラフロン  
▶ ストラップタイプ/ノンフフロート

M	L	M	L	M	L	M	L	
A=43mm	B=160mm	C=223mm	ソックス	●	●	ソックス	●	●
L A=485mm	B=166mm	C=280mm	ソックス	●	●	ソックス	●	●

**KF-2118G**  
¥4,200 + Tax.  
MEN'S LADIES JUNIOR  
ドルフィンカラー  
▶ 全6色/ラバーフィン  
▶ フットタイプ/ノンフフロート

SSS	SS	S	MS	M	L	XL	SSS	SS	S	MS	M	L	XL
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**KF-2907**  
¥900 + Tax.  
フィンサポート1本1セット  
▶ 全2色  
※ スノーケリングシューズ専用の増設、追加により多少異なります。店頭でのご確認ください。

ソックス	ブラック	ソックス	ブラック
●	●	●	●
●	●	●	●

**KF-2051G**  
¥5,300 + Tax.  
ドルフィンスイマー  
▶ サイズ: SSS - S - MS - M - L  
▶ カラー: ホワイト

**KF-2091G**  
¥5,000 + Tax.  
ドルフィンフット  
▶ サイズ: SSS - SS - S - MS - M - L - XL  
▶ カラー: イエロー/フフロート

**ドルフィンスイマーの特徴**  
 1. 水の抵抗を大きくすることにより脚力がほかれます。  
 2. 足の柔軟性、体感が増します。  
 3. 呼吸、循環系への過負荷トレーニング効果が増します。  
 4. スピードが増すことによって、より高い元で体の抵抗を減らすトレーニングが可能です。

**ドルフィンスイマーの使用法**  
 1. 練習目的に合わせてフィンの大きさ (1〜6) を決める。  
 2. 台紙を切り抜き、フィンにあててマーキングする。  
 3. マーキングに沿ってハサミでカットする。  
 ※ カットの際には、カッター刃は鋭利ゆえに刃の向きに注意して作業してください。